


**ЕАС**

# **УРНА ПОДВЕСНАЯ ВЫДВИЖНАЯ УПВ-60-02**



## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ATESY®**

***Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.***

## **1 Техническое описание**

1.1 Урна выдвижная подвесная УПВ-60-02 (далее - урна) предназначена для крепления к столам производства компании «АТЕСИ», используется для сбора мусора.

1.2 Корпус урны выполнен из легированной стали.

1.3 Урна состоит из корпуса-крышки, выдвижного поддона с шариковыми направляющими, в который вставляется пластиковый ящик объемом 25л, и кронштейнов для крепления к столешнице.

1.4 Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажностью не более 60 % при 20 °С).

1.5 Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## **2 Технические характеристики**

2.1 Технические характеристики шампура представлены в табл.1.

Таблица 1.

№ п/п	Технические характеристики	Ед. изм.	
2.1.1	Габаритные размеры, (длина x шир. x выс.)	мм	515x400x338
2.1.2	Габаритные размеры упаковки	мм	525x445x370
2.1.3	Вес брутто	кг	11

## **3 Требования по технике безопасности**

3.1 Урна должна быть надежно закреплена на столешнице.

3.2 Не используйте урну не по назначению.

## **4 Подготовка к работе и техническое обслуживание**

4.1 Приложите корпус урны с кронштейнами к столешнице по месту установки и разметьте отверстия для крепления.

4.2 Засверлите отверстия диаметром 8мм глубиной 12-14мм.

4.3 Установите футорки в отверстия и прикрутите крышку урны винтами.

4.4 Установите выдвижной поддон с ящиком в направляющие на крышке.

4.5 Внутри ящика вставьте пакет для мусора 60л.

4.6 Рекомендуется производить очистку металлических поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали, не содержащих хлор.

4.7 Не используйте металлические тёрки и губки с абразивом для ухода.

4.8 По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

**<http://atesy.ru/service/>**

## **5 Транспортирование и хранение**

5.1 Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.

5.2 Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

## **6 Гарантийные обязательства**

6.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

6.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

6.3 Гарантийные обязательства не распространяются на пластиковый ящик и шариковые направляющие.

6.4 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

6.5 Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

## 7 Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Крышка с кронштейнами и выдвижной поддон	1	компл.
2	Ящик пластиковый	1	шт.
3	Винт М6х10, шайба 6, шайба пружинная 6	8	компл.
4	Футорка М6 с распорным шариком	8	шт.
5	Руководство по эксплуатации	1	шт.
6	Упаковка	1	шт.

## 8 Сведения о приемке

Урна подвесная выдвижная УПВ-60-02 соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 202 г.

Принято ОТК.

М.П.

**ATESY®**

**140000, Россия, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1**

**т/ф: (495) 995-95-99**

**[info@atesy.info](mailto:info@atesy.info)    [www.atesy.ru](http://www.atesy.ru)**