



TBP 520

для тарелок

 500x500 мм
18-20 тарелок
синий

TBT 59

для подносов

 500x500 мм
серый

TBC 5

для приборов

 500x500 мм
синий

TBG 525

для стаканов

 500x500 мм
25 бокалов
Ø90 мм
синий

TBG 516

для стаканов

 500x500 мм
16 бокалов
Ø113 мм
серый

TBG 536

для стаканов

 500x500 мм
36 бокалов
Ø74 мм
зеленый

TBG 5

для стаканов

 500x500 мм
синий


TBG 59

для стаканов

 500x500 мм
9 бокалов
Ø150 мм
бежевый

TBG 549

для стаканов

 500x500 мм
49 бокалов
Ø63 мм
красный

TOE 5

 надстройка
для кассет

 500x500 мм
синий

TBC R


для приборов

 110x125 мм
серый

Как подобрать кассету для стаканов?




Определите максимальный диаметр бокала. Это может быть либо корпус, либо основание. На схеме ниже подберите отсек, подходящий для вашего бокала.





Измерьте высоту бокала и округлите значение. Так вы определите необходимую высоту стойки.
Например: для стекла высотой 175 мм потребуется высота стойки 200 мм.



Определив диаметр и высоту вашего стакана вы сможете выбрать правильную кассету.
Например: если ваше стекло имеет высоту 175 мм и диаметр 80 мм, для него потребуется кассета из 25 отсеков высотой 200 мм.

